

1.0 BASISPRINCIPES LSM

1.1. SYSTEEMEISEN VANAF LSM 3.1 SP1 (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)

ALGEMEEN

- Lokale administratorrechten voor de installatie
- Communicatie: TCP/IP (NetBios actief), LAN (aanbevolen: 100 Mbit/s)
- Windows-domein
- Naamresolutie
- .NET Framework min. 2.0, 3.5 aanbevolen
- MS ActiveSync 4.2 in combinatie met een PocketPC
- RS-232- en/of USB-interface

CLIENT (LSM BASIC, LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL)

Minimale eisen hardware

- Monitor: min. 48 cm (19") (of groter voor de weergave in de matrix-view)
- Beeldschermresolutie: min. 1024x768, 1280x1024 aanbevolen
- Processor: min. 2,66 GHz (of sneller)
- Min. 2 GB RAM (of meer)
- Grootte harde schijf: ca. 500 MB (tijdens de installatie ca. 1 GB), database afhankelijk van de omvang van de verwerkte gegevens (ca. 30 MB)
- MS Windows XP Prof. SP3
- MS Windows Vista (Business, Ultimate, Enterprise), 32 of 64 bit
- MS Windows 7 (Professional, Ultimate, Enterprise), 32 of 64 bit

SERVER (DATABASESERVER VANAF LSM BUSINESS)

Minimale eisen hardware

- Processor: min. 2,66 GHz (of sneller)
- Min. 2 GB RAM (of meer)
- Grootte harde schijf: ca. 300 MB (tijdens de installatie ca. 450 MB), database afhankelijk van de omvang van de verwerkte gegevens (ca. 30 MB)
- MS Windows Server 2003
- MS Windows Server 2008
- MS Windows Server 2008 R2
- .NET Framework bij gebruik van de CommNode Server min. 3.5
- Servergebaseerde toepassing: er is een vrijgave op de ADS-server voor een databasemap nodig

AANWIJZING

Raadpleeg bij toepassing van firewalls tussen client en server het hoofdstuk IT-netwerkconfiguratie of neem contact op met de technische LSM-support van de firma SimonsVoss Technologies AG. □

Let erop dat het gebruik van de software in virtuele omgevingen in principe niet is toegestaan.