



INDVENDIG ESCAPE-KNOP TIL KONTOR- OG UNDERVISNINGSMILJØET

// EGENSKABER

- ⚡ Escape-knoppen til Digital Cylinder AX (Z5) er udstyret med en pal-funktion for at forhindre uautoriseret låsning
 - :: Låsning indefra ikke mulig
 - :: Låsning kun mulig udefra og kun med identifikationsmedie
 - :: Oplåsning indefra mulig til enhver tid uden identifikationsmedie
- ⚡ Til eftermontering på Comfort-cylinder (CO)
- ⚡ Drejeretningen kan justeres for DIN L- og DIN R-døre
- ⚡ Made in Germany! For os er det en selvfølge

// ANVENDELSE

Hvis en Comfort-cylinder eftermonteres med en Escape-knop, kan en dør ikke længere låses indefra. Låsning er kun mulig udefra og kun med et identifikationsmedie, selv om den også kan låses op indefra til enhver tid. Det betyder, at et rum til enhver tid kan forlades uden et identifikationsmedie.

For eksempel hos offentlige myndigheder og andre institutioner med offentlig trafik sikrer dette, at de ansatte ikke bliver låst inde på et kontor mod deres vilje. Andre anvendelsesområder er skoler, hvor eleverne ikke kan låse lærerne ude af klasseværelset.

Afhængigt af anvendelsesområdet er Comfort-cylinderen med Escape-knop et fornuftigt alternativ til FD-cylinderen, der kan dreje frit på begge sider.



 DIGITAL EUROPFIL-CYLINDER AX

Indvendig Escape-knop til kontor- og undervisningsmiljøet, til Comfort-Cylinder AX til eftermontering, låsning indefra ikke mulig, med justerbar drejeretning til højre/venstre

SV-Z5.TT.EC


// MONTERINGSSITUATIONER

Monteringen varierer afhængigt af dørens situation. Den ønskede drejeretning kan justeres ved hjælp af den unbrakonøgle, der følger med monterings- og batterinøglen til Digital Cylinder AX (Z5.Tool).





Oplåsning med uret

DIN L - Udadgående åbning



DIN R - Indadgående åbning




Escape-knoppen låser døren op med uret.





Oplåsning mod uret

DIN L - Indadgående åbning



DIN R - Udadgående åbning



Escape-knoppen låser døren op mod uret.



Alle monteringsvideoer til Digital Cylinder AX findes på:
<https://ax.simons-voss.com/dk>